

FLUX フォーカスレンズ(beamo / Beambox / Beambox Pro 用)

レーザー加工機 beamo / Beambox / Beambox Pro 用の交換用フォーカスレンズです。凸面が上、平面が下になる向きで取り付けます。Beambox II 用・HEXA 用は別商品です。

メーカー **FLUX** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 > beamo/FLUXレーザー パーツ 商品管理番号 beamo-focusing-lense
商品ページ <https://i-maker.jp/i/beamo-focusing-lense>

販売価格(税抜)

4,900 円

税込 5,390 円・送料 1,100 円(税込)

01 価格と買い方

販売価格	4,900 円 (税抜) / 5,390 円(税込)
送料	通常送料 1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1~3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種	beamo / Beambox / Beambox Pro(本体は販売終了)
機種ページ	FLUX Beambox / Beambox Pro・FLUX beamo

Beambox II にはフォーカスレンズ(Beambox II 用)(10,000円・税別) を、HEXA にはフォーカスレンズ(HEXA 用)(7,000円・税別) をお選びください。

03 主要スペック

取り付け向き	凸面が上、平面が下
清掃の目安	使用頻度や素材により 1~2 週間ごとに 1 回(綿棒・75%~99% アルコール)
保管・取り扱い	清掃後は水滴を残さない(酸化防止)。過剰に拭き取るとキズの原因になります

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ <https://flux-japan.jp/products/focusing-lense>・<https://flux-japan.jp/pages/technoinfo-maintenance-mirror-lens-cleaning>・<https://flux-japan.jp/products/beambox>。2026-09-09 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

反射鏡とあわせて 4 か所を清掃

公式の清掃手順では、第 1~第 3 反射鏡とフォーカスレンズの計 4 か所を順に清掃するよう案内されています。

清掃は綿棒とアルコールで

公式は綿棒と 75%~99% アルコールでの清掃を案内しています。

水滴を残さない

清掃後に水滴が残らないようご注意ください。過剰に拭き取るとキズの原因になります。

05 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
beamo / Beambox 用	4,900 円	このページ
Beambox II 用	10,000 円	後継機用
HEXA 用	7,000 円	HEXA 専用
HEXA 1.5 インチ	13,000 円	彫刻に特化

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/><商品管理番号>

FLUX フォーカスレンズ(Beamo / Beambox / Beambox Pro 用)

06 使い方・造形例(商品ページの写真)



交換用フォーカスレンズ

beamo / Beambox / Beambox Pro 用です

07 取り外しと取り付けの流れ

1 電源を切ってハニカムボードを出す 本体の電源を切ってから、ハニカムボードを取り出します。	2 レーザーヘッド先端部を外す ノズルの固定リングを左回りに緩め、レーザーヘッド先端部を取り外します。	3 取付蓋を緩めてレンズを取り出す 銀色の取付蓋を右回りに緩めて、レンズを取り出します。	4 凸面を上にして取り付ける 新しいレンズを凸面が上、平面が下になるように取り付けます。
---	--	---	---

08 一緒に使う部品・ほかの機種用のレンズ

反射鏡 3 枚セット(Beamo / beamo II / Beambox シリーズ用) レンズと同じタイミングで清掃する部品 https://i-maker.jp/i/beamo-mirror	フォーカスレンズ(Beambox II 用) 後継機 Beambox II 用は別商品です https://i-maker.jp/i/beambox2-focus-lens	フォーカスレンズ(HEXA 用) HEXA 用の交換レンズ https://i-maker.jp/i/hexa-focus-lens	フォーカスレンズ 1.5 インチ(HEXA 用) 彫刻に特化したレンズ https://i-maker.jp/i/hexa-1-5inch-focus-lens
---	---	---	---

09 関連資料(メーカー公式)

公式製品ページ(FLUX Japan)	https://flux-japan.jp/products/focusing-lense
ミラーとレンズの清掃(技術情報)	https://flux-japan.jp/pages/technoinfo-maintenance-mirror-lens-cleaning

10 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)